

**B0007CG**

# ZMERILUES DREJTKËNDOR EKSCENTRIK ME AKUMULATOR



## E DISPONUESHME SI

B0007CGZ pa akumulator dhe karikues

## KARAKTERISTIKAT E PRODUKTI



**Lidhje e lehtë**  
Adaptori për akumulatorin lidhet lehtë me veglën. Procesi lehtësohet nga leva e madhe për lidhje dhe shpëputje të lehtë me një dorë.



**Rregullatori për rregullimin e shpejtësisë**  
Mundëson zgjedhje të shpejtësisë së oscilimit sipas përdorimeve të ndryshme  
1. 6000 min<sup>-1</sup>  
2. 6500 min<sup>-1</sup>  
3. 9000 min<sup>-1</sup>  
4. 11.500 min<sup>-1</sup>  
5. 12.000 min<sup>-1</sup>



**Opsionet për mbledhjen e pluhurit**  
Me këtë vegël janë në dispozicion opsione fleksibël të mbledhjes së pluhurit, që i mundësojnë përdoruesit të zgjedhë midis mbledhjes së pavarur të pluhurit, duke përdorur qese pluhuri të bashkangjitur dhe kontrollit të avancuar të pluhurit, duke e lidhur me fshesën elektrike.



**Kontrolli dhe drejtimi optimal**  
E dizajnuar për të arritur saktësi, doreza e veglës është e pozicionuar afër sipërfaqes së zmerilimit dhe ka qendër graviteti të balancuar që mundëson manovrim të jashtëzakonshëm, kur kryhen punë të imta.



## ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **77 dB(A)**  
Niveli i vibrimeve (pllaka zmeriluese metalike): **3,1 m/s<sup>2</sup>**



## PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**  
E përshtatshme me: **BL4050F, BL4080F**

## PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT  
**B0004CG**  
Zmerilues drejtkëndor  
ekscentrik me  
akumulat



40 V max XGT  
**B0006CG**  
Zmerilues drejtkëndor  
ekscentrik me  
akumulat



18 V LXT  
**DB0381**  
Zmerilues  
drejtkëndor me  
akumulat

## PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për zdrukthëtarë dhe mjeshtër të tjerë.
- Lidhja e akumulatorit nëpërmjet lidhësit mundëson kontroll të shkëlqyer, e redukton ngarkesën e duarve dhe e mban të ulët lartësinë e pajisjes.
- Për shkak të dizajnit të lehtë me profil të ulët, ky zmerilues është i ngjashëm me zmeriluesit pneumatikë, i thjeshtë për t'u përdorur dhe i lehtë për t'u transportuar.
- Doreza e dizajnuar në mënyrë optimale vendoset afër sipërfaqes së zmerilimit dhe ka qendër graviteti të balancuar, e cila siguron përdorim të saktë, kur kryeni punë të imta.
- Efikasiteti dhe fuqia e lartë sigurohet nga akumulatori litium-jon XGT 40 V max me motor pa furça, i cili mundëson zmerilim të qëndrueshëm me kontroll të vazhdueshëm të shpejtësisë.
- Mirëmbajtja e ulët dhe jetëgjatësia arrihen duke e eliminuar nevojën për kompresorë ajri, lubrifikim periodik ose mirëmbajtje të tubit të ajrit, gjë që e redukton kohën e ndërprerjes dhe e rrit produktivitetin në krahasim me zmeriluesit pneumatikë.
- Kjo vegël karakterizohet nga startimi i butë, kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme, kontrolli i shpejtësisë konstante, freni elektrik dhe funksionin kundër rinisjes.

## SPECIFIKIME TEKNIKE

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tensioni i akumulatorit      | 40 V max XGT                    |
| Numri i oscilimeve në minutë | 6000 - 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Diametri ekscentrik          | Ø 2,0 mm                        |
| Madhësia e jastëkut të gomës | 93x185 mm                       |
| Madhësia e letrës abrazive   | 93x185 / 93x228 mm              |
| Gjatësia e kabllos           | 1,6 m                           |
| Dimensionet (G×G×L)*         | 263 x 92 x 106 mm               |
| Pesha*                       | 1,1 kg                          |

\* pa kablo dhe adaptor për akumulat

## AKSESORË

Adaptor për  
akumulat – 1,6 m  
1914H3-6



Adaptor për  
akumulat – 5 m  
1914H5-2



Mbrojtëse  
1914H7-8



Rrip  
1914H8-6



Jastëk gome drejtkëndor  
1915E5-7



Pllakë shpimi  
451271-6



Qese për pluhur  
122G32-0



Rrip për dorën  
194679-8



Konektori pa tel AWS WUT01  
198900-7



Hundëz për pluhur  
413Y47-9



Mbrojtëse për jastëkun  
D-78885



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.